

Jousipainimet • Kuusiokololla
22060.0012

Tuotekuvaus

Käytetään pidättimenä sekä painimena.

Materiaali

Tappi

- Automaattiteräs, karkaistu, mustattu

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi


- Ruostumaton teräs

Asennus


Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



vakio jousivoima



jäykemmällä jousella

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Jousipainimet, kuusiokololla ja tiivisteellä

Piirustus



Tilaustiedot


Ulkomitat					AV	Iskus	Jousivoima ¹⁾		 max.		Til.nro
d ₁	d ₂	l	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~			
[mm]					[mm]	[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Automaattiteräs, vakio jousivoima											
M12	6	28	2,7	2	4	4	10	54	250	16	22060.0012

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat					Til.nro
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen						
	M12	80	9,80	80	72	22060.0912

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."