

Jousipainimet • Pitkä rakenne

22070.0250



Tuotekuvaus

Käytetään ulostyöntäjänä, painimena ja vaimennuselementtinä.

Materiaali

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, nitrattu

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat							Isku s	AV	Jousivoima ¹⁾		 min. max.			Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[mm]	[N]	[°C]		[g]		
ruostumaton teräs, vakio jousivoima, kierrelukitteella														
M16	8	13,4	98	35	3,2	3	30	6	13	47	-30	90	84	22070.0250

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."