

Jousipainimet • Pitkä rakenne

22070.0412



Tuotekuvaus

Käytetään ulostyöntäjänä, painimena ja vaimennuselementtinä.

Materiaali

Tappi

- Steel, case-hardened, black

Runko

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asentaminen ja purkaminen mahdollista sekä kuusiokoloavaimella että ruuviavaimella. Käytä erikoistyökalua asentaaksesi uran avulla (tapin puolelta).

Ominaisuudet

Vakio jousivoima: ei merkintää.



Lisätietoja


Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta. Jousipainimien joustoliike ja jousivoima tarkistettu.

Viittaukset

Kierrelukitus: polyamidi päällystys (tarkemmat tiedot teknisissä tiedoissa).

Piirustus



Tilaustiedot


Ulkomitat							Iskus	AV	Jousivoima ¹⁾		min. max.			Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	n	t			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]							[mm]	[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Runko automaattiterästä, vakio jousivoima, kierrelukitteella														
M12	5,5	9,5	43	35	2,7	2	10	4	4	18	-30	90	22	22070.0412

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat				 [g]	Til.nro
	d ₁	b	d	l		
	[mm]					
Asennustyökalu urasta (tapin puolelta) kiristämiseen						
	M12	80	9,5	75	88	22070.0832

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."