

## Indeksitapit, indeksointiruuvit • Kiinnityslaipalla, horisontaalinen

22110.0344



## Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

## Materiaali

## Runko

- Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

## Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

## Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

## Asennus

Asennus aluslevyillä ISO 7092.

## Toiminto


Käytettäessä lukittavia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

## Lisätietoja

## Huomioi


Nuppi ei irrotettava

## Piirustus




ilman lukitusta

kuva 1



ilman lukitusta

kuva 2



lukituksella


kuva 3

## Tilaustiedot

| Ulkomitat                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Jousivoima <sup>1)</sup> |                |  |  | Til.nro |            |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
| d <sub>1</sub>                   | d <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max.                                                                                  |         |            |
| h11                              |                |                |                |                | -0,2           |                |                | ±0,05          |                |                |                |                | min.           | ~                        | ~              |                                                                                       |                                                                                       |         |            |
| [mm]                             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [N]                      |                | [°C]                                                                                  | [g]                                                                                   |         |            |
| Nupilla ja lukituksella – Kuva 3 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                                                                                       |                                                                                       |         |            |
| 4                                | 12             | 19             | 22             | 6              | 3,3            | 4              | 7              | 14             | 4              | 8              | 7              | 33             | 4              | 3                        | 12             | -30                                                                                   | 80                                                                                    | 12      | 22110.0344 |

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

### Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

### Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."