

Indeksitapit, indeksointiruuvit • ilman kuusiokaulusta, ruostumaton teräs

22120.0478



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Nuppi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Asennus

Tähän sopivat asennustyökalut ovat saatavana.

Lisätietoja


Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat				Jousivoima ¹⁾		max.		Til.nro
		d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	F ₁	F ₂			
-0,02 -0,05			~	min.		~	~			
		[mm]				[N]		[°C]	[g]	
Ruostumaton teräs										
8	M16 x 1,5	31	69	8	34	11,5	28	250	124	22120.0478

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs				
	M16 x 1,5	24	15,0	22120.0518
Asennustyökalu, Teräs				
	M16 x 1,5	–	25,0	22120.0958

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."