

Indeksitapit, indeksointiruuvit • yksinkertainen rakenne

22120.0724



Tuotekuvaus

Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita.
Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.

Materiaali

Runko

- Teräs, galvanoitu

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Vetorengas

- Ruostumaton teräs 1.4310

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovetuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Lisätietoja


Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



lukitusmutteri
22120.0704 – .0708 (Teräs)
22120.0714 – .0718 (Ruostumaton Teräs)

kuva 1

kuva 2

kuva 3

Tilaustiedot


Ulkomitat											AKiristysmomentti Jousivoima ¹⁾		max.	max.	max.	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.		max.	F ₁	F ₂				
-0,05				[mm]						[mm]	[Nm]	[N]	[N]	[°C]			
Vetorengaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Teräs																	
4	M6	14	6,9	34,5	4	12	4,5	10	4	6	2	3	12	250	3,6		22120.0724

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Teräs				
	M 6	10	1,3	22120.0704

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."