

Indeksitapit, indeksointiruuvit • yksinkertainen rakenne

22120.0768



Tuotekuvaus

Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita. Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.

Materiaali

Runko

- Teräs, galvanoitu

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Nuppi

- Kestomuovi (PA 6), musta, himmeä

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Lisätietoja


Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen. Nuppi ei irrotettava


Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille


Piirustus



kuva 1



kuva 2



kuva 3

lukitusmutteri
22120.0704 – .0708 (Teräs)
22120.0714 – .0718 (Ruostumaton Teräs)

Tilaustiedot


Ulkomitat										AK	Kistysmomentti	Käyttövoima ¹⁾					Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	s			max.	F ₁	F ₂	min.		
-0,05					min.				min.		~	~					
[mm]										[mm]	[Nm]	[N]		[°C]		[g]	
Nupilla ja lukituksella – Kuva 3, Teräs																	
8	M12	21	13,8	63,5	8	24	13,5	20,5	8	12	20	6	22	-30	80	33	22120.0768

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	Paino [g]	Til.nro
Teräs				
	M12	18	7,6	22120.0708

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita

Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."