

Indeksitapit, indeksointiruuvit • yksinkertainen rakenne

22120.0776



Tuotekuvaus

Käyttö rajoittuu tilanteisiin, joissa hyvin tarkkaa paikoitusta ei vaadita.
Yksinkertainen rakenne, jonka rakennemitat ovat pienet.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305

Vetorengas

- Ruostumaton teräs 1.4310

Toiminto

Käytettäessä lukittuvia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 90° jolloin nupit lukittuu lovettuun uraan. (kun lukitustappi ei saa tulla esiin).

Lisätietoja


Huomioi

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



Tilaustiedot


Ulkomitat										AKivistysmomentti		Jousivoima ¹⁾		max.	max.	max.	Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	e	l ₁	l ₂ min.	l ₃	l ₄	l ₅	s min.	max.	max.	F ₁	F ₂	~	~	~	
-0,05				[mm]						[mm]	[Nm]	[N]	[N]			[°C]	[g]
Vetorengaalla, ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs																	
6	M10	24	11,5	57,5	6	20	7,5	17	6	10	15	5	21			250	17

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Ruostumaton teräs				
	M10	16	5,3	22120.0716

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."