

## Indeksipultit • Kiinnityslaipalla, horisontaalinen 22120.1028



### Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

### Materiaali

#### Runko

- Sinkkipainevalu, päällystetty muovilla, musta

#### Tappi

- Teräs, galvanoitu

#### Salpa

- muovi


### Asennus

Asennus aluslevyillä ISO 7092.

### Toiminto

Käytettäessä lukittavia indeksinuppeja, nuppi vedetään ylös ja käännetään 70 ° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saan olla ulkona).

### Piirustus




### Tilaustiedot

| Ulkomitat                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | Jousivoima <sup>1)</sup> |                |  |      |  | Til.nro    |
|--------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d                        | l <sub>2</sub> | b <sub>1</sub> | b <sub>2</sub> | b <sub>3</sub> | b <sub>4</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | k <sub>1</sub> | k <sub>2</sub> | k <sub>3</sub> | k <sub>4</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>3</sub> | F <sub>1</sub>           | F <sub>2</sub> | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| -0,05                    | min.           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | ~                        | ~              |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| [mm]                     |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [N]                      |                | [°C]                                                                                  |      | [g]                                                                                   |            |
| Ilman lukitusta – Kuva 1 |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                          |                |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| 10                       | 10             | 38             | 32             | 16             | 5,4            | 8,5            | 6              | 23             | 27             | 5,5            | 12             | 14,5           | 57             | 14             | 21                       | 27             | -30                                                                                   | 80   | 72                                                                                    | 22120.1028 |

<sup>1)</sup> Tilastollinen keskiarvo

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."