

Indeksitapit, indeksointiruuvit • kuusiokauluksella ja lukituksella, ruostumaton teräs A4 22120.1165



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.
Ruostumatonta terästä A4 oleva versio varmistaa parhaan korroosionkeston.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4401

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4401, niklattu

Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

Lukitusmutteri


- Ruostumaton teräs 1.4401

Lisätietoja

Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat							Jousivoima ¹⁾		min. max.	[°C]	[g]	Til.nro
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~				
-0,02 -0,05			[mm]				[N]					
nuppi kestomuovia – Kuva 1												
5	M10 x 1	8	19	48	22	6	4	20	-30	80	18	22120.1165

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	 [g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs 1.4401				
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja