

Indeksitapit, indeksointiruuvit • vetorengaalla

22120.1322



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Teräs, mustattu

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Vetorengas

- Ruostumaton teräs 1.4310

Asennus

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto


Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnitysholkit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot


Ulkomitat								Iskus	Jousivoima ¹⁾		max.		Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m		F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,05 -0,1								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Ilman lukitusta – Kuva 1, Sintrattu teräs													
10	M16	2	9	34	44	25	22	9	7	27	250	45	22120.1322

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]		Til.nro
Lukkomutterit ISO 4035, Teräs				
	M16	24	18,0	22120.0710

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."