

Indeksitapit, indeksointiruuvit • vetorengaalla

22120.1342



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Teräs, mustattu

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Vetorengas

- Ruostumaton teräs 1.4310

Asennus

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto


Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot


Ulkomitat								Iskus s	Jousivoima ¹⁾				Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	I ₁	I ₂	I ₃	I ₄	m		F ₁	F ₂	max.		
-0,05 -0,1			min.						~	~			
[mm]								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Lukituksella – Kuva 2, Sintrattu teräs													
5	M10 x 1	1,5	5	22	28	23	18	5	5	15	250	13	22120.1342

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]	[g]	Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Teräs				
	M10 x 1	16	5,2	22120.0115

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."