

Indeksitapit, indeksointiruuvit • vetorengaalla

22120.1416



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Ruostumaton teräs 1.4305

Tappi

- Ruostumaton teräs 1.4305, niklattu

Vetorengas

- Ruostumaton teräs 1.4310

Asennus

Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Toiminto


Lukituksella varustetussa rakenteessa tappi vedetään sisään, käännetään vetorengasta 90° jolloin nuppi lukittuu lovettuun uraan (milloin tappi ei saa olla ulkona).

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Asennuslohkot, sinkkipainevalu, indeksipulteille ja indeksiruuveille
- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



kuva 1

kuva 2

Tilaustiedot


Ulkomitat								Iskus	Jousivoima ¹⁾		max.		Til.nro
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁ min.	l ₂	l ₃	l ₄	m		F ₁ ~	F ₂ ~			
-0,05 -0,1								[mm]	[N]		[°C]	[g]	
Ilman lukitusta – Kuva 1, Ruostumaton teräs													
6	M12 x 1,5	2	6	24	31	25	22	6	6	21	250	18	22120.1416

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₂ [mm]	Avaimen koko [mm]		Til.nro
Lukkomutterit ISO 8675 (DIN 439), Ruostumaton teräs				
	M12 x 1,5	18	7,5	22120.0516

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."