

Indeksitapit, indeksointiruuvit • pikalukitusnupilla 22122.0220



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai lukitukseen.

Materiaali

Runko

- Teräs, mustattu

Painonappi

- Kestomuovi (POM), punainen

Tappi

- Teräs, karkaistu

Nuppi

- Kestomuovi PA 6, mustanharmaa, matta

Asennus

Indeksitappien asennussyvyys sovitettavissa välirenkaan avulla. (EH 22120.)

Toiminto

Nupista vetämällä lukitustappi vedetään ylös ja lukitaan. Esiin työntyvä punainen painike osoittaa lukitusasennon (lukitustappi vedetty sisään). Punaista nuppia painettaessa lukitustappi ponnahtaa takaisin lukitusasentoon.

Lisätietoja


Huomioi

Nuppi ei irrotettava
Lukitusmutterit tilattava erikseen.

Lisää tuotteita

- Kiinnityshokit, Indeksipulteille ja indeksitapeille
- Välirenkaat, Indeksitappeja varten
- Asennuslohkot, Indeksipulteille ja indeksitapeille

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat							AV	Jousivoima ¹⁾		min. max.			Til.nro
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄		F ₁	F ₂				
-0,02 -0,04				~				~	~				
[mm]							[mm]	[N]		[°C]		[g]	
Sintrattu teräs													
8	M16 x 1,5	12	30	59,5	26	8	19	8,5	28	-30	80	78	22122.0220

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."