

Sivuttaispainimet

22140.0012



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Kuula

- Ruostumaton teräs, karkaistu

Holkki

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus




Huomioi mitta l_3 . Käytetään paikoitukseen tai painimena.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat						Kiinnitys- poraus H8	Isku s	Jousivoima ¹⁾				Til.nro	
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		[g]
[mm]						[mm]	[mm]	[N]		[°C]			
kuula ruostumatonta terästä, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1													
12	5	35	4,8	9	5	12	1,6	6,5	13	-30	50	28	22140.0012

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."