


Sivuttaispainimet

22140.0114



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Kuula

- Kestomuovi (POM), valkoinen

Holkki

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus


Huomioi mitta l_3 . Käytetään paikoitukseen tai painimena.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus




Tilaustiedot

Ulkomitat						Kiinnitys- poraus H8	Isku s	Jousivoima ¹⁾						Til.nro
d ₁	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁	F ₂	min.	max.			
+0,1								~	~					
[mm]								[N]		[°C]		[g]		
Kuula kestomuovia, vakio jousivoima, yksipuolinen – Kuva 1														
14	6,5	40	5,8	10	5,4	14	1,9	8	18	-30	50	42	22140.0114	

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."