

Sivuttaispainimet

22140.0414



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Holkki

- Automaattiteräs, mustattu

Jousi

- Muovi (PU)

Asennus


Huomioi mitta l_3 . Käytetään paikoitukseen tai painimena.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.

Piirustus





Tilaustiedot

Ulkomitat						Kiinnitys- poraus H8 [mm]	Isku s [mm]	Jousivoima ¹⁾		 min. max.		 [g]	Til.nro
d ₁ +0,1	d ₂	l ₁	l ₂	l ₃	b			F ₁ ~	F ₂ ~				
[mm]								[N]		[°C]			
kuula kuulalaakeriterästä, vahvistettu jousivoima, yksipuolinen – Kuva 2													
14	8	40	9	10	6,5	14	2	120	480	-40	80	20	22140.0414

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."