

Sivuttaispainimet • sileät, tiivisteellä

22150.0170



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa. Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.

Materiaali

Tiiviste

- CR

Runko

- Alumiini Al

Jousi

- Ruostumaton teräs

Tappi

- Kestomuovi (POM), valkoinen

Asennus

Asennus prässäämällä
Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s$$

tai

y pienempi kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$$

Ominaisuudet


Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Epäkeskot, sileitä sivuttaispainimia varten

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat		Jousivoima F max. ¹⁾ ~ [N]	Ulkomitat		Isku s [mm]	Kiinnitysporaus D H8 [mm]	x ²⁾ [mm]	 max. [°C]	 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂		l ₁ -2	l ₂ ±0,5						
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]						
Tappi: Kestomuovi/tappi muovia, kevyt jousivoima										
12	8	50	14,5	13,5	1,3	12	2,7	80	2,9	22150.0170


¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₁ [mm]	 [g]	Til.nro
Asennustyökalu			
	12	86	22150.0832

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."