

Sivuttaispainimet • muovisella jousella ja tapilla

22150.0203



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Jousi

- muovi

Tappi

- Teräs, karkaistu, mustattu

Asennus

Holkin voitelu helpottaa asennusta.

Asennus prässäämällä

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s$$

tai


y pienempi kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$$

Ominaisuudet

Vakio jousivoima = punainen jousi

Piirustus



*jotkin koon (katso taulukkoa): tapin muoto on poikkeava

Tilaustiedot

Ulkomitat		Jousivoima F max. ¹⁾ ~ [N]	Ulkomitat		Isku s [mm]	Kiinnitysporaus D H8 [mm]	$x^{2)}$ [mm]	max. [°C]	[g]	Til.nro
d_1	d_2		l_1 -1	l_2 $\pm 0,5$						
[mm]	[mm]									
8	4	30	9	5,2	0,3	7,9	1,4	100	1,2	22150.0203

Tappi: Teräs/tappi teräksestä, vakio jousivoima

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

²⁾ If the workpiece height (y) is less than $l_2 - d_2/2$, the coordinate dimension (x) must be calculated.

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₁ [mm]	 [g]	Til.nro
Asennustyökalu			
	8	47	22150.0841

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."