

Sivuttaispainimet • kierteellä ja tiivisteellä

22150.0473



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa. Lastuja ja likaa vastaan tiivistetty.

Materiaali

Tiiviste

- CR

Runko

- Teräs, galvanoitu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Tappi

- Kestomuovi (POM), valkoinen

Asennus

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

$$l_0 = z/2 + w + x$$

l_0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = koordinaattimitta,

s = isku,

z = vasteen halkaisija

Mitan x laskenta:

y suurempi tai yhtä suuri kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s$$

tai


y pienempi kuin

$$l_2 - d_2/2: x = d_2/2 - s - [(l_2 - d_2/2 - y) \times 0,123]$$

Ominaisuudet

Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₁ -2	Ulkomitat		d ₂	l ₂	Iskus	AV	x ¹⁾	max.		Til.nro
		Jousivoima F max. ²⁾ ~									
[mm]		[N]		[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[°C]	[g]	
Tappi: Kestomuovi/Kevyt jousivoima											
M12	11,5	40		6	10	1	10	2	80	2,7	22150.0473


¹⁾ If the workpiece height (y) is less than l2-d2/2, the coordinate dimension (x) must be calculated.

²⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₁ [mm]		Til.nro
Asennustyökalu			
	M12	76	22150.0820

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."