

Sivuttaispainimet • sileä, ilman tiivistettä, sisäkierteellä
22150.1040

Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Runko

- Alumiini Al

Kierreholkki

- Teräs, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x -mitalle: $x =$

$$d_2/2 - s$$

Asennus prässämällä

Ominaisuudet

Kevyt jousivoima = jousi ruostumattomasta teräksestä

Lisätietoja


Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Lisää tuotteita

- Epäkeskot, sileitä sivuttaispainimia varten

Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat		Jousivoima F max. ¹⁾ ~ [N]	Ulkomitat					Isku s [mm]	Kiinnitys- poraus D H8 [mm]	 max. [°C]	 [g]	Til.nro
d ₁	d ₂		d ₃	l ₁ -1	l ₂	l ₃	l ₄					
[mm]	[mm]		[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]					
Kevyt jousivoima												
16	M6	100	10,2	18	16,7	7,5	1,7	1,6	16	250	9,4	22150.1040

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₁ [mm]	 [g]	Til.nro
Asennustyökalu			
	16	105	22150.0833

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."