

Sivuttaispainimet • ulkokierteellä ilman tiivistettä, sisäkierre

22150.1352



Tuotekuvaus

Käytetään paikoitukseen tai painimena, esim. maalauksessa ja hiekkapuhalluksessa.

Materiaali

Runko

- Teräs, sinkitty

Kierreholkki

- Teräs, mustattu

Jousi

- Teräs, galvanoitu

Asennus

Asennusreiän akselietäisyyden laskentakaava:

$$l_0 = z/2 + w + x,$$

l_0 = akselietäisyys,

y = työkappaleen korkeus,

w = työkappaleen pituus,

x = isku,

z = vasteen halkaisija

Laskentakaava työkappaleen x -mitalle: $x =$

$$d_2/2 - s$$

Asennus kiertämällä asennustyökalun avulla.

Ominaisuudet


Jäykempi jousivoima = teräsjousi, galvanoitu

Lisätietoja

Huomioi

Yksilölliset paininruuvit voidaan ruuvata paikoilleen kierteeseen.

Piirustus



Tilaustiedot


Ulkomitat d ₁	l ₁ -2	Jousivoima F max. ¹⁾ ~ [N]	d ₂	Ulkomitat				Iskus s	AV	max. [°C]	[g]	Til.nro
				d ₃	l ₂	l ₃	l ₄					
[mm]					[mm]			[mm]	[mm]			
Raskas jousivoima												
M18 x 1,5	18	200	M6	10,1	16,7	7,5	1,5	1,6	16	250	14	22150.1352

¹⁾ Tilastollinen keskiarvo

Lisätarvikkeet

	Ulkomitat d ₁ [mm]	[g]	Til.nro
Asennustyökalu			
	M18 x 1,5	137	22150.0822

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."