

Kuulalukitustapit • itselukittuva, painonappikahva

22340.0287



Tuotekuvaus

Käytetään erilaisten osien ja työkappaleiden nopeaan kiinnittämiseen, yhdistämiseen ja lukitsemiseen. Nopeasti ja yksinkertaisesti avattavana erityisen sopiva käyttöön, jossa tappi täytyy irroittaa ja asentaa takaisin useasti.

Kaikki mallit ovat korroosion kestäviä. Ruostumaton teräs 1.4542: erikoisluja, karkaistu, äärimmäisen kovaa kuormitusta kestävä, erittäin hyvä kulumisen kestävyys.

Kompakti kahvan muotoilu painonapilla.

Materiaali

Tappiossa

- Ruostumaton teräs 1.4305

Kahva

- Alumiini, musta RAL 9005

Painonappi

- Ruostumaton teräs, musta

Jousi

- Ruostumaton teräs

Toiminto

Paina nappia vapauttaaksesi kuulat.

Ominaisuudet

Ruostumaton teräs 1.4542 versiossa on merkintä kuulien alla.

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Lisätarvikkeet

Kiinnitysvaijerin EH 22400.
kiinnitysmahdollisuus.

Lisää tuotteita

- Kiinnitysholkit, kuulalukitustappeja varten
- Kiinnitysholkit, kuulalukitustapeille, laipalla
- Kiinnitysvaijerit
- Poraholkit, kauluksella (olakkeella), DIN 172 A
- Poraholkit, ilman kaulusta (olaketta), DIN 179 A
- Kuulalukitustapit painonappi kahvalla, yksitoimiset - standardin NAS / MS17984 mukaiset

Piirustus



** Ruostumaton teräs versiot 1.4542, merkattu.

Tilaustiedot

Ulkomitat										Kiinnitysporaus H11	 min. max.	 [g]	Leikkaus- lujuus ¹⁾ min. [kN]	Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅						
-0,04 -0,08	+0,6				±1									
[mm]										[mm]	[°C]	[g]	[kN]	
Ruostumaton teräs														
16	140	19	23,4	40	14	42,2	34,5	28,5		16	-30 150	317	155	22340.0287

¹⁾ Leikkauslujuus samankaltainen DIN 50141 kanssa

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

Ei-RoHS-yhteensopiva

Ei yhteensopiva direktiivien 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."