

Paikoitusholkit, sileä • kuulalukitteisia nostotappeja varten

22350.1914



Tuotekuvaus

Kiinnitysholkit ovat varma ja nopea tapa kiinnittää kuulalukitteisia EH 22350/22351 nostotappeja. Käytetään sovelluksissa joissa vaaditaan upotusta pinnan tasoon. Asennusta varten tarvitaan otsareikäavain. Lisävarusteeksi tarjoamme säädettävän, taivutetun otsareikäavaimen ja otsareikä-hylsyavaimen, Otsareikä-pistoavain sopii yhdessä hylsyavain-ruuvimeisselin kanssa ahtaisiin tiloihin. Korroosion ja kulutuksen kestävä.


Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Asennus

Helppo ja luotettava asennus. Asennettavissa erilaisille alusmateriaaleille. Holkki voidaan helposti asentaa asennustyökalulla. Voidaan käyttää ohutseinämaisillä osilla ja esim. umpirei'issä.

Piirustus



koko M16/M16x1,5/M20
M20x1,5/M24x1,5/M30x2

koko M24/M30/M36x2




Tilaustiedot

d ₁ H11	Ulkomitat	Nimellispituutta varten	Ulkomitat						Kivistys- momentti max.	x	Kantavuus			Nostotappeille	Til.nro
	d ₂		d ₃	d ₄	d ₅	l ₁	l ₂	l ₃			F ₁	F ₂	F ₃		
	[mm]	[mm]	-0,2	+0,3	+0,1				[Nm]	[mm]	[kN]				[g]
10	M20	35	28	12,2	5,1	45	39	20	100	1,5	2,7	2,4	2,1	22350.0625 / .0725	70 22350.1914

Lisätarvikkeet

	Sopii koolle d_1 [mm]	Pulttiväli $\pm 0,1$ [mm]	Pultin halkaisija $-0,1$ [mm]	Neliöavain [tuuma]	 [g]	Til.nro
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu						
	10/12/16/20/25	–	5		309	22350.1991
otsareikä-hylsyavain						
	10	20	5	1/2	136	22350.1996

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."