

Kiinnitysholkit • kuulalukitustappeja varten
22400.0926



Tuotekuvaus

Otsareikä paikoitusholkki (kuva 2) on sopiva käyttökohteisiin jotka vaativat upotusta pinnan tasoon.
Kiinnitysholkit ovat nopea ja varma tapa kuulalukitustappien lukitukseen EH 22340., EH 22350., EH 22370. ja EH 22380. ja sekä EH 22400.
Optimaalinen keskittäminen mahdollista tarkan kauluksen ansiosta (esim. nopea levyjen ja rakenneosien liittäminen).
Kaikki mallit ovat korroosion sekä kulutuksen kestäviä.


Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4305

Asennus

Malli jossa on reiät etupinnassa (kuva 2) voidaan asentaa otsareikä avaimella tai vaihtoehtoisesti otsareikä hylsyavaimella. Voidaan käyttää myös ohutseinämäisten osien kanssa. Kiinnitettävissä erilaisiin materiaaleihin.

Piirustus





Tilaustiedot

Ulkomitat													Til.nro
d ₁ H11	d ₂	d ₃ h9	d ₄	d ₅ +0,1	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇		
[mm]												[g]	
tasainen, otsarei'illä – Kuva 2													
20	M36	43	25,5	5,1	49	42	17,5	31,5	11,9	23,1	30	364	22400.0926

Lisätarvikkeet

	Sopii koolle d ₁ [mm]	Mallille kuva	Pulttiväli ±0,1 [mm]	Pultin halkaisija -0,1 [mm]	Neliöavain [tuuma]		Til.nro
Säädettävä otsareikäavain, taivutettu							
	10/12/16/20/25	2	–	5		309	22350.1991
otsareikä-hylsyavain							
	16/20	2	30	5	1/2	243	22350.1998

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."