

Pallopäiset ruuvit • DIN 6332, pistokärjellä, muoto S

22540.0122



Tuotekuvaus

Pallopäiset ruuvit ovat kiinnitysruuveja, jotka voivat välittää voimia suoraan pistokärjen kautta. Teräsmallisen ruuvin pistokärjen painepinta on karkaistu. Herkkien pintojen kiinnittämiseksi pistokärkeen voidaan kiinnittää painintyyny EH 22560. (DIN 6311 ja matala malli). Painintyynyn pidätinrenas saa aikaan pallopäisen ruuvin ja käsin irrotettavan painintyynyn välisen yhteyden. Näille pistokärjellä varustetuille pallopäisille ruuveille on erityisen tunnusomaista lisäsäde "r" pistokärjessä (optimointi verrattuna standardiin DIN 6332), mikä helpottaa asennusta painintyynyyn. Pallopäisten ruuvien pistokärjen halkaisija on pienempi kuin kierteen sisähalkaisija joten ne voidaan ruuvata myös tappipuolelle.

Materiaali


- Teräs, mustattu, lujuus 5.8, pistokärki karkaistu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Painintyyny, DIN 6311 ja matala rakenne

Piirustus




* asennuksen helpottamiseksi DIN 6332 on muutettu

Tilaustiedot

d ₁	l ₁	d ₂ h11	d ₃	Ulkomitat						Til.nro
				l ₂	l ₃	l ₄ ~	l ₅ ~	n		
				[mm]						
uralla (S) – Kuva 1, Teräs										
M12	80	8	7,2	10	4,5	84,6	82,6	2	51	22540.0122

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."