

Painintyyny • DIN 6311 ja matala rakenne 22560.0440



Tuotekuvaus

Yhdistettävissä standardin DIN 6332 mukaisiin pallopäisiin ruuveihin pistokärjellä EH 22540.

Materiaali

- Teräs, karkaistu, mustattu, pidätinrenas asetettu paikalleen

Asennus



Asennus: painintyynyä on pideltävä niin, että pidätinrenas on urassa ja avoin sivu osoittaa alas. Ruuvi tulee pidätinrenkaan avoimelle sivulle niin pitkälle kuin mahdollista.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Pallopäiset ruuvit, DIN 6332, pistokärjellä, muoto S


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂ H12	Ulkomitat d ₄	h ₁	h ₂	t ₁	Pistokärkisille ruuveille DIN 6332	α min.		Til.nro
[mm]						[mm]		[g]	
matala rakenne, suuremmalla painepinnalla ja lukkorengaalla – Kuva 2, Teräs									
40	12,1	22	12	7	7	M16	5°	75	22560.0440

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."