

Pallopäiset ruuvit • pallokärjellä
22570.0218



Tuotekuvaus

Muoviset painintyyny (EH 22570) on yhdistettävissä pallopäisten ruuvien (EH 22570) kanssa.

Materiaali


- Automaattiteräs, lujuusluokka 5.8, mustattu

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Painintyyny, muovi


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat l [mm]	d ₂ +0,05	AV [mm]	 [g]	Til.nro
M6	50	4,5	3	7,6	22570.0218

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heikentymättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."