

Nivelruuvit
22591.0012



Tuotekuvaus

Voidaan käyttää ruuvattavana jalkana tai painimena.
Kompakti muotoilu helppoon korkeuden säätöön kuusiokoloavaimella.

Materiaali


Runko
• Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Kuulaelementti
• Nuorrutusteräs, nuorrutettu, mustattu

Lisätietoja

Huomioi
Nivelruuveja voidaan altistaa ainoastaan staattisella kuormituksella



Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat			AV ₁	AV ₂	AV ₃	Staattinen kuormitettavuus max.		Til.nro
		l ₁ ±0,5	l ₂	l ₃ min.						
		[mm]								
Teräs										
M24	M12	39,9	30	11	12	19	20	35	82	22591.0012

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."