

Säätöjalat
22593.2530

Tuotekuvaus

Tukitassuja voidaan käyttää yleispätevinä säätöjalkoina. Tassu on ruuvattu kierteytettyyn tappiin/mutteriin ja on varmistettu kierrelukitteella.

Materiaali

Mutteri

- Ruostumaton teräs 1.4305

Lukitusmutteri

- Ruostumaton teräs A2, ISO 4032

Painetyyny


- Ruostumaton teräs 1.4301, hiottu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Säätöjalat, luistamisen estolla


Piirustus



kuva 1



kuva 2



kuva 3

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	Ulkomitat			AV ₁		Til.nro
		l ₁	h ₁	h ₂			
		[mm]			[mm]	[g]	
Sisäkieriteellä – Kuva 3, Ruostumaton teräs							
50	M10	28	2,5	10	14	58	22593.2530

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."