

Tukivasteet
22690.0301



Tuotekuvaus

Voidaan käyttää tukena, vasteena ja painimena.

Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu

Lisätietoja


Lisää tuotteita

- Tukinastat, karhennetut tai piikillä
- Tukivasteet, Muovisella tukipinnalla


Piirustus




kuva 1




kuva 2




kuva 3



kuva 4



kuva 5



kuva 6

Tilaustiedot

h ±0,01	d ₁	Ulkomitat				AV	Kiristys- momentti ¹⁾ max.		Til.nro
		d ₂	d ₃	l	t				
		[mm]							
sisäkierteellä, vastepinta tasainen, l ₁ = ±0,01 – Kuva 4									
20	M12	25,2	22	20	10	22	82	52	22690.0301

¹⁾ Sisäkierteen vääntömomentit ovat määritetty ruuveille laatu 8. Ruuvien täytyy olla koko kierteen mittainen.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."