

Kuulapääruuvit • kannattomat, lyhyet

22720.0660



Tuotekuvaus

Kuulapääruuvit, lyhytrakenteiset, ovat erityisen sopivia standardin DIN 1835 E mukaisille istukoille, esim. Whistle Notch- tai Weldon. Tasainen voiman jakautuminen kääntyvän kuulan ansiosta.

Käytetään kaltevien pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen. Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu. Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydetessä, katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l ₂	Ulkomitat d ₃ [mm]	kuulan halkaisija	AV [mm]	Staatinen kuormitettavuus max. [kN]	[g]	Til.nro
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen, lieriövarsille DIN 1835 E							
M16	16	7,2	8,5	8	30	15	22720.0660

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."