

Kuulapääruuvit • kannattomat, hienokierteellä

22720.5030



Tuotekuvaus

Käytetään pintojen lukitsemiseen, kiinnittämiseen tai tukemiseen.
Hienokierre mahdollistaa tarkan säädettävyyden.
Liikkuvan kuulan ansiosta voima välittyy tasaisesti laajalle pinnalle.

Materiaali

Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

Ruuvi

- Nuorrutusteräs, 1200 ±100 N/mm²

Lisätietoja

Huomioi

Kuula ei kiertymisvarmistettu.
Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kierrelukitus pyydettyessä, katso liite -
Tekniset tiedot -


Lisää tuotteita

- Kuulapääruuvit, kannattomat, kuula kiertymisen estolla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, kokonaisella kuulalla
- Kuulapääruuvit, kannattomat, halkaistulla kuulalla

Piirustus



kuva 1




kuva 2

Tilaustiedot

d ₁	Ulkomitat		AV	Staattinen kuormitettavuus ¹⁾ max.	 max.	 [g]	Til.nro
	l ₁	kuulan halkaisija					
	[mm]		[mm]	[kN]	[°C]		
Kokonainen kuula – Kuva 1, Nuorrutusteräs							
M4 x 0,35	6	2,5	2	3,5	250	0,4	22720.5030

¹⁾ Kuormitusarvot eivät ole voimassa ruostumattomasta teräksestä valmistetulle rakenteelle.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."