

Kuulavasteet • itsepalautuva

22731.0160



Tuotekuvaus

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Palautumalla takaisin vaak asentoon kuulavasteet estävät painimen lukkiutumisen vinoon asentoon asetettaessa työkappaletta paikoilleen.

Materiaali

Jousielementti

- Kestomuovi PUR

Kuula

- Ruostumaton teräs 1.3541, niklattu

Holkki

- Ruostumaton teräs 1.4057, karkaistu


Lisätietoja

Huomioi


Kuula kiertymisvarmistettu.

Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.


Piirustus




kuva 1



kuva 2



kuva 3






kuva 4

Tilaustiedot

d ₁	d ₂	d ₃	Ulkomitat			kuulan halkaisija	AV	Staattinen kuormitettavuus max.	Kirstysmomentti max.		Til.nro
			l ₁	l ₂							
			-0,5								
[mm]						[mm]	[kN]	[Nm]	[g]		
Ulkokierre, kuula halkaistu, vastepinta tasainen – Kuva 1, Ruostumaton teräs											
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	516	22731.0160	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."