

Kuulavasteet • säädettävät
22740.0017



Tuotekuvaus

Kuulapäävasteet soveltuvat vasteeksi, tueksi, painimeksi sekä kiinnityselementtiin asennettavaksi.

Materiaali


- Kuula**
- Kuulalaakeriteräs, karkaistu, kirkas
- Holkki**
- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, fosfatoitu
- Mutteri**
- Teräs, mustattu (ISO 4035)

Lisätietoja

Huomioi

Kuula kiertymisvarmistettu.
Kuormitettavuusarvot ovat voimassa myös ruostumattomalle teräkselle.
Erikoismalleja tilauksesta.


Piirustus



Tilaustiedot

d ₁	l	Ulkomitat				kuulan halkaisija	Staatinen kuormitettavuus max. [kN]	Kistysmomentti max. [Nm]	 [g]	Til.nro
		l ₁	d ₂	e						
		[mm]								
Halkaistu kuula, vastepinta tasainen – Kuva 1, Nuorutusteräs										
M12	50,7	35	8,6	19	12	15	82	57	22740.0017	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."