

## Kuularullat • ruuvattava, liukulaakeroitu

22752.0084



## Tuotekuvaus

Työkappaleiden asemointiin ja kohdistukseen.

Liukulaakerin ansiosta kuula voi pyöriä jatkuvasti, myös työkappaleen pinta on suojassa vahingoittumiselta.

Kuormitettavuus alenee lineaarisesti lämpötiloissa  $> 20\text{ °C}$ . (Esimerkki: lämpötilassa  $90\text{ °C}$  kuormitettavuus on korkeintaan 60 %).

## Materiaali

## Laakeri

- muovi

## Kuula

- Kuulalaakeriteräs, karkaistu

## Ruuvi


- Automaattiteräs, mustattu

## Lisätietoja

## Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


## Piirustus



## Tilaustiedot

| Ulkomitat       |                |                   | AV  | Staattinen kuormitettavuus C <sub>0</sub> | Kirstys-<br>momentti<br>max. |  |      |  | Til.nro    |
|-----------------|----------------|-------------------|-----|-------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| d <sub>1</sub>  | l <sub>1</sub> | kuulan halkaisija |     |                                           |                              | min.                                                                                  | max. |                                                                                       |            |
| [mm]            |                |                   |     |                                           |                              | [°C]                                                                                  |      |                                                                                       |            |
| Automaattiteräs |                |                   |     |                                           |                              |                                                                                       |      |                                                                                       |            |
| M8              | 20             | 3,5               | 1,5 | 336                                       | 0,28                         | -50                                                                                   | 90   | 5,5                                                                                   | 22752.0084 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja heldelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."