

T-uraruuvit • DIN 787
23030.0061



Tuotekuvaus

T-uraruuvi yhdessä mutterin DIN 6330 (EH 23070.) ja aluslevyn DIN 6340 (EH 23060.) muodostaa täydellisen kiinnitysruuvin. Muut lujuusluokat pyydettyäessä. Näiden T-ruuvien erityisominaisuus on valssattu kierre.

Materiaali

- Lämpökäsitelty teräs, taottu, mustattu, T-ura johde koneistettu

Lisätietoja

Huomioi

Erikoismalleja tilauksesta.


Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -

Lisää tuotteita

- Aluslaatat, DIN 6340 karkaistu
- Kuusiomutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Piirustus




Tilaustiedot

T-uramitta	Ulkomitat							Til.nro
	d	l	a	b	e	k		
[mm]	[mm]						[g]	
Lujuusluokka 10.9								
6	M6	25	5,6	15	10	4	7,7	23030.0061

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."