

Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit • DIN 6319

23050.0210



Tuotekuvaus

Kartiomaisia aluslaattoja / kartiokuppeja käytetään aluslevyinä ruuviliitoksissa tasaamaan pintojen erisuuntaisuutta.

Materiaali

Kartiokuppi

- Nuorrutusteräs, karkaistu, magnaanifosfatoitu

Aennus


Kartiokuppia, muoto D, käytetään vain tasaisilla, suljetuilla kehäpinnoilla. Soikeilla rei'illä käytetään vain muotoa G!

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Aseteltavat aluslevyt / Kartiokupit, kuten DIN 6319, ruostumaton teräs
- Kuusiomutterit, DIN 6330 (korkeus 1,5 d)

Piirustus



Tilaustiedot

d ₂ H13	Ulkomitat			Tapin koko d ₆ [mm]	Ruuveille d ₆ [mm]	Staattinen kuormitettavuus max. [kN]	Vääntömomentti kierreltiöksille ¹⁾ max. [Nm]	 [g]	Til.nro
	d ₄	d ₅	h ₃						
	[mm]								
kartiokuppi karkaistua terästä, muoto G – Kuva 3									
12	30	18,5	5	10	M10	26	46	22	23050.0210

¹⁾ Vakiokierteellä varustettujen ruuvien vääntömomenttien arvot ja mahdolliset esikuormitukset otetaan huomioon kitkakertoimella $\mu_{\text{total}} 0,14$.

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."