

Kuusiomutterit • DIN 6330 (korkeus 1,5 d)
23070.0030



Tuotekuvaus

Jigimuttereissa DIN 6330 on kartiokuppeihin DIN 6319 (EH 23050.) sopiva kartiopinta. Tällä jigimutterin ja kartiokupin yhdistelmällä voidaan kompensoida epäyhdensuuntaisia kiinnityspintoja.

Materiaali


- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, lujuus 10, fosfatoitu

Lisätietoja

Viittaukset

Kiristysmomentit ja lujuudet katso liite - Tekniset tiedot -


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat							Til.nro
d ₁	d ₂	e	m	r	s		
[mm]							
lämpökäsiteltyä terästä tai ruostumatonta terästä, toisessa päässä pallomainen vastepinta, muoto B, Nuorrutusteräs							
M30	32	53,1	45	41	46	396	23070.0030

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."