

Nollapistekiinnitystapit 23111.0118



Tuotekuvaus

Paikoittava lukitustappi mahdollistaa työkappaleiden, levyjen ja jigien nopean kiinnittämisen, lukitsemisen, säätämisen, vaihdon ja varmistamisen ym.

Materiaali

- Ruostumaton teräs 1.4542, kovapinnoitettu

Toiminto

Kiristämällä kiinnitysruuvia paikoittava kiinnitystappi paikoittuu ja kiinnittyy neljällä kuulalla paikoitusholkkiin. Kiinnitysruuvia voidaan käyttää manuaalisesti vaihtoehtoisesti irrotettavalla kahvalla (til.no. 23111.0900/.0902) tai kuusiokoloavaimella.

Lisätietoja


Lisätarvikkeet

Sopivat kiinnitysrenkaat saatavana.

Lisää tuotteita

- Manuaaliset kahvat, Kiinnitystapeille
- Holkit, Kiinnitystapeille
- Kiinnitysholkit, Kiinnitystappien paikoitukseen, puristusliitos
- Kiinnitysholkit, Kiinnitystappien paikoitukseen, ruuviliitos


Piirustus





Tilaustiedot

Ulkomitat								Peruslevyille ±0,05	AV ₁	AV ₂	Pitovoima		Til.nro
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	s						
-0,02 -0,05	+0,6				±1		max.						
[mm]								[mm]	[mm]	[mm]	[kN]	[g]	
Ruostumaton teräs													
16	30	18,7	32	M4	13,6	10	9	25	30	6	5	125	23111.0118

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."