


## Matalakiinnittimet • ilman kiristysvipua

23210.0542



### Tuotekuvaus

Paininruuvia kiristämällä työkappale puristuu samanaikaisesti kiinteää vastetta ja alaspäin tukia vasten. Edullinen vipusuhte mahdollistaa suuret vaakasuuntaiset kiinnitysvoimat. T-uramuttereita vaihtamalla EH 23010. (DIN 508) myös muilla uramitoilla käytettävissä.

### Materiaali


- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

### Lisätietoja

#### Lisää tuotteita

- T-uramutterit, DIN 508
- T-uramutterit, Pitkä


### Piirustus



### Tilaustiedot

| T-uramitta             | Ulkomitat      |                |    |                |                |                |                |                |   | Kiristysvoima  | Kiristysmomentti |  | Til.nro |            |
|------------------------|----------------|----------------|----|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---|----------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|
|                        | d <sub>1</sub> | d <sub>2</sub> | b  | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | s | horizontaaline | max.             |                                                                                       |         |            |
| [mm]                   | [mm]           |                |    |                |                |                |                |                |   |                | max.             |                                                                                       |         |            |
|                        |                |                |    |                |                |                |                |                |   | [kN]           |                  | [Nm]                                                                                  | [g]     |            |
| prismaleualla – Kuva 2 |                |                |    |                |                |                |                |                |   |                |                  |                                                                                       |         |            |
| 18                     | M16            | 16,5           | 68 | 47             | 35             | 13             | 86             | 41             | 7 | 21,5           |                  | 20                                                                                    | 1730    | 23210.0542 |

### Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."