

## Suuntauskiinnittimet

23230.0450



### Tuotekuvaus

Käytetään työkappaleiden samanaikaiseen asentointiin ja kiinnitykseen. Kiinnitin on molemmin puolisesti asennettava tarkkuuselementti.

Työkappalekohtainen kiinnitys- ja tukiosa kiinnitetään ruuvaamalla lieriömäiseen kannattimeen. Kiinnitys- ja tukiosat valmistaa käyttäjä omien vaatimustensa mukaisesti.

### Materiaali


#### Kahva

- Bakeliitti PF 31 DIN 319, musta


#### Kiinnitysrauta

- Teräs, karkaistu, mustattu, hiottu

### Piirustus



kuva 1




kuva 2

### Tilaustiedot

| Ulkomitat                 |                         |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |  | Til.nro    |
|---------------------------|-------------------------|----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| b <sub>1</sub>            | b <sub>2</sub><br>±0,05 | d <sub>1</sub><br>H7<br>g5 | d <sub>2</sub> | h <sub>1</sub> | h <sub>2</sub> | h <sub>3</sub> | l <sub>1</sub> | l <sub>2</sub> | l <sub>3</sub> | l <sub>4</sub> | l <sub>5</sub> | l <sub>6</sub> | l <sub>7</sub> | l <sub>8</sub> |                                                                                       |            |
| [mm]                      |                         |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | [g]                                                                                   |            |
| epäkeskokahvalla – Kuva 2 |                         |                            |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                                                                                       |            |
| 50                        | 33                      | 22                         | M8             | 34,8           | 17,4           | 19,4           | 75             | 24             | 4              | 10             | 63             | 145            | 21             | 34             | 1071                                                                                  | 23230.0450 |

## Sovellusesimerkki



## Vaatimuksenmukaisuus

### RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

### Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

### Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä  
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

### Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."