


Kiinnityskynnet

23290.0103




Tuotekuvaus

Kiinnityskynnet ovat suunniteltu asennettaviksi jigeihin, istukoihin tai koneruuvipuristimiin. Kiinnityskynsien terävät reunat pureutuvat kappaleeseen ja siten estävät kappaleen liikkumista. Vastetta voidaan käyttää kappaleiden asemointiin.

Materiaali

- Teräs, karkaistu, mustattu

Piirustus



kuva 1


kuva 2


kuva 3

Tilaustiedot

l	h ₁	Ulkomitat		s	AV		Til.nro
		h ₂	~		[mm]	[g]	
kiinnityskynsi – Kuva 2							
25,4	7.92	8.1		1,5 – 3	3	31	23290.0103

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."