

Vakiomalliset kiristysleuat • uivaa kiinnitintä M 12 varten
23320.0050



Tuotekuvaus

Kiristysleukoja voidaan käyttää uiville kiinnittimille 23320.0008, 23320.0012 ja 23320.0014.


Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu


Asennus

Erikoisleukoja käytettäessä on huomattava, että ylemmän leuan kiinnitysruuvi kierretään (M 8-12.9, 43 Nm) 10 mm ja alemman leuan kiinnitysruuvi 9 mm syvyyteen kiinnittimen runkoon.

Piirustus



kuva 1



kuva 2

* Huomaa erikoisleukojen mitat ja raaka-ainetiedot.

Tilaustiedot

Ulkomitat		Til.nro
h_1		
-0,1		
[mm]	[g]	
Alempi vakio-kiristysleuka – Kuva 1		
26,8	99	23320.0050

Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kulta tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."