

Kiinnitysleuat • uivaa kiinnitintä M 16 varten
23320.0066




Tuotekuvaus

Leukoja voidaan käyttää uivassa kiinnittimessä 23320.0016. Näiden leukojen avulla voidaan kiinnitysaluetta suurentaa tai pienentää.

Materiaali

- Hiiletyskarkaistu teräs, nitrattu, mangaanifosfatoitu

Piirustus




* Huomaa erikoisleukojen mitat ja raaka-ainetiedot.

Tilaustiedot

Kiristysalue	Ulkomitat					Til.nro
[mm]	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	[g]	
Ylempi vaihtokiristysleuka – Kuva 4						
35 – 50	18,6	54	47,3	41,6	500	23320.0066

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."