

Keskittävät kiinnittimet • kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta

23340.0318



Tuotekuvaus

Käytetään työkalupaleiden keskittämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus $\pm 0,025$ mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskittää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskittävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.

Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.

Materiaali

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Kiinnityskuulat

- Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV₂.

Toiminto


Käyttö manuaalisesti pohjasta tai automaattisesti joko paineilma tai hydraulisyntereillä.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Keskittävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä
- Keskittävät kiinnittimet, kiinnityskuulilla
- Keskittävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä, käyttö pohjasta



Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat															Kuulien lukumäärä n	Iskus [mm]	AV			Kiinnitysvoima F max. [kN]	Kiinnitysmomentti max. [Nm]	Kiinnitysporaus DDDHH1 [mm]	Kiinnityspaino H1 +G0 [g]	Til.nro
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄	d ₅ +0,3	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ -2	h ₅	h ₆ +1	h ₇ ~	l ₁ ±0, halkaisij	AV ₁			AV ₂	AV ₃						
[mm]																	[mm]							
18,5	22,5	15	M8	M4	2,5	16,5	11,6	10,4	20,4	7,5	18,2	14	5,5	4	3	2,3	7	5	13	4	5	12,5	23340.0318	

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."