

Keskitävät kiinnittimet • kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta

23340.0354



Tuotekuvaus

Käytetään työkappaleiden keskitämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus $\pm 0,025$ mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskitää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskitävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.

Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.

Materiaali

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Kiinnityskuulat

- Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV₂.

Toiminto


Käyttö manuaalisesti pohjasta tai automaattisesti joko paineilma tai hydraulisyntereillä.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä
- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskuulilla
- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä, käyttö pohjasta



Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat															Kuulien lukumäärä n	Iskus [mm]	AV			Kiinnitysvoima F max. [kN]	Kiinnitysmomentti max. [Nm]	Kiinnitysporaus H1 [mm]	Kiinnityskynsen halkaisija D4 [mm]	Kiinnityskynsen pituus L1 [mm]	Til.nro
d ₁ min.	d ₁ max.	d ₂ f7	d ₃	d ₄	d ₅ +0,3	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ -2	h ₅	h ₆ +1	h ₇ ~	l ₁ ±0,05	AV ₁			AV ₂	AV ₃							
[mm]																	[mm]	[mm]							
54,5	70,5	45	M14 x 1,5	M8	5	40,6	23,7	19,1	49,9	9	24,5	32	15	16	6	9,2	13	10	21	8	43	45	14	150	23340.0354

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."