

Keskitävät kiinnittimet • kiinnityskuulilla, käyttö pohjasta

23340.0370



Tuotekuvaus

Käytetään työkalupaleiden keskitämiseen ja kiinnittämiseen joissa sisäpuolinen poraus. Itsekeskittävyys tarkkuus $\pm 0,025$ mm. Hiottujen kiinnityskynsien avulla sekä karkeat että koneistetut pinnat voidaan keskitää pitävästi sekä vetää alustaa vasten. Tälle keskitävälle kiinnittimelle on ominaista huomattavan pitkä isku ja pieni rakennekorkeus.

Ruuvikiinnitys on mahdollista sekä ylä että alapuolelta.

Materiaali

Holkki

- Työkaluteräs, karkaistu, mustattu

Jousi

- Ruostumaton teräs

Kiinnityskuulat

- Ruostumaton teräs 1.4112, karkaistu ja hiottu

Asennus

Asennusohje yläpuolelta kiinnittämiseen: irrota kiinnityslevy ja ruuvi. Kiinnitä perusrunko ruuvilla AV₂.

Toiminto


Käyttö manuaalisesti pohjasta tai automaattisesti joko paineilma tai hydraulisyntereillä.

Lisätietoja

Lisää tuotteita

- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä
- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskuulilla
- Keskitävät kiinnittimet, kiinnityskynsillä, käyttö pohjasta



Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat														Kuulien lukumäärä n	Iskus s	AV			Kiinnityskynsien voima F max.	Kiinnityskynsien momentti max.	Kiinnityskynsien poraus H1	Kiinnityskynsien halkaisija D4	Kiinnityskynsien pituus L	Til.nro
d1 min.	d1 max.	d2 f7	d3	d4	d5 +0,3	h1	h2	h3	h4 -2	h5	h6 +1	h7 ~	h8 ±0, halkaisij			AV1	AV2	AV3						
[mm]														[mm]	[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[mm]	[mm]	[mm]	[g]
70,5	86,5	60	M16 x 1,5	M8	5	46,1	28,3	23,7	55,4	10	29,4	20	17			13	12	24						
70,5	86,5	60	M16 x 1,5	M8	5	46,1	28,3	23,7	55,4	10	29,4	20	17	6	9,2	13	12	24	10	43	6016	6150	826	23340.0370

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."