

Kiinnityskynnet

23370.0053



Tuotekuvaus

Käytetään tavanomaisissa kiinnittimissä tarkkuuskiinnityselementtinä. Tätä varten jigiin tehdään sovitereikä. Reiän syvyyden määrää haluttu kiinnityskorkeus. Vastavoiman kompensoimista varten voidaan pyöristetyle takasivulle (säde 22) asettaa tuki. Se voi olla litteä, puolipyöreä tai prisman muotoinen. Kiinnitys tapahtuu kuusioruuvilla DIN 933.

Materiaali

Holkki

- Pintakarkaistu teräs, mustattu ja hiottu

levy

- Nuorrutusteräs, nuorrutettu, stanssattu, koneellisesti oikaistu, fosfatoitu

Jousi

- Jousiteräslanka

Kiristysruuvi

- Nuorrutusteräs

Lisätietoja


Huomioi

The tightening torque depends on the specific mounting situation.


Viittaukset

The clamping height can be reduced by using clamping inserts, e.g. EH 22730.

Piirustus



kuva 1






kuva 2

Tilaustiedot

Ulkomitat													Isku	AV	Kiinnitysporaus			Kiinnityskorkeus				Til.nro
d ₁	h ₁	b ₁	d ₂	d ₃	h ₂	h ₃	h ₄	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	r			D1	D2	L1	voima	max.			
f7												±0,02			H7							
[mm]													[mm]	[mm]	[mm]			[kN]	[Nm]	[g]		
with ground supporting surface – Kuva 1																						
28	0 – 25	40	M12	M12	53	76	13	77	55	43	120	22	25	18	28	M12	51	10	30	614	23370.0053	

Sovellusesimerkki





Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Täyttävät direktiivin 2011/65/EU ja direktiivin 2015/863 vaatimukset

Ei sisällä SVHC-aineita

Ei sisällä yli 0,1 % w/w SVHC-aineita - SVHC-luettelo 23.01.2024.

Ei sisällä Prop 65 aineita

Ei sisällä Prop 65 -aineita

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."