

Epäkesko Pikalukitusvipu • Sisäkierteellä
23390.0001




Tuotekuvaus

Nopeaan ja helppoon kappaleiden kiinnittämiseen ja irrottamiseen.
Käytettäessä "säädettävää" mallia (kuva 2) kahvan asentoa voidaan muuttaa.

Materiaali

- Tukilevy**
- Kestomuovi (PA), lasikuidulla vahvistettu
- Vipu**
- Zinc die-cast, plastic coated, black, similar to RAL 9005
- Kierreosa**
- Teräs, galvaanisesti sinkitty
- Sisäosat**
- Teräs, galvaanisesti sinkitty
- Säätömutteri**
- Teräs, galvaanisesti sinkitty


Piirustus



Tilaustiedot

Ulkomitat								Isku s Kahva 90°:n kulmassa	max.		Til.nro
l	d ₁	d ₃	d ₅	h ₂ max.	b	t ₁	t ₂ min. Kiinnitysasennossa	[mm]	[°C]	[g]	
Sisäkierteellä – Kuva 1, Teräs											
63	M6	16	18,5	16,4	16	13	3	0,75	80	58	23390.0001

Sovellusesimerkki



Vaatimuksenmukaisuus

RoHS-yhteensopiva

Sisältää lyijyä - yhteensopiva poikkeusten 6a / 6b / 6c mukaisesti

Sisältää SVHC-aineita > 0,1 % w/w

Sisältää lyijyä - SVHC-luettelo 23.01.2024

Sisältää Prop 65 aineita



Altistuminen lyijylle voi aiheuttaa syöpää ja hedelmättömyyttä
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Ei sisällä konfliktimineraaleja

Tämä tuote ei sisällä "konfliktimineraaleiksi" luokiteltuja aineita, kuten tantaalia, tinaa, kultaa tai volframia Kongon demokraattisesta tasavallasta tai sen naapurimaista."